


Varistar| Kit de montage pour rail de toit de travée



Le rail de toit de travée facilite le cheminement et la fixation des câbles au-dessus des baies. Les équerres d'adaptation sont nécessaires en cas de confinement sans profil universel.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Support de chemin de câbles pour le guidage des câbles sur le dessus des armoires

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Type	Compatible avec	Profondeur	Longueur	Matériau
21630-170	Kit de montage	Adaptateur pour chemin de câbles	Confinement d'allée	1200mm	1200mm	Acier
21130-598	Kit de montage		Confinement d'allée	58mm	100mm	Acier

Référence catalogue	Type de produit	Type	Compatible avec	Profondeur	Longueur	Matériau
21630-168	Kit de montage	Adaptateur pour chemin de câbles	Confinement d'allée	1000mm	1000mm	Acier
21630-169	Kit de montage	Adaptateur pour chemin de câbles	Confinement d'allée	1100mm	1100mm	Acier

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Certifications
21630-170	Revêtement poudré	2	Gris foncé	RAL 7021	
21130-598	Revêtement poudré	2	Gris foncé	RAL 7021	RoHS
21630-168	Revêtement poudré	2	Gris foncé	RAL 7021	
21630-169	Revêtement poudré	2	Gris foncé	RAL 7021	

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE