

Kit de tresses de mise à la masse Varistar CP

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24630-092



Recommandé par les normes CEM/IEM, implique moins d'impédance que les câbles

Conformité à la norme EAC

Conformité à la norme RoHS

Conforme à la norme ISO 6469-1 (Véhicules routiers à propulsion électrique - Partie 1 : Système de stockage d'énergie rechargeable) - Section 6.2.2 Vibrations

FONCTIONS

Tresses de mise à la terre et de liaison, cuivre étamé, intensité 120 A

Palme intégrale, sans étain ni cosses serties pour un contact électrique supérieur et une résistance à la traction

Résistante aux vibrations et à la fatigue, réduisant ainsi l'entretien

Permet des économies de poids, de matériaux et une impédance plus faible par rapport à des câbles à cosses similaires avec isolation

Prêt à l'emploi dès le déballage, sans nécessité de couper, de dénuder, de sertir et de poinçonner

Simple et rapide à installer

Recommandé par les normes CEM/IEM, implique moins d'impédance que les câbles

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Net Weight: 0.823kg

Quantité par colis: 1

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE