


Guide-cartes en plusieurs parties, pièce intermédiaire, extrusion en aluminium, 340 mm, largeur de rainure 2 mm, 10 pièces

RÉFÉRENCE CATALOGUE

34560-894



Profil central de guide-cartes pour guide-cartes en plusieurs parties, en plastique ou aluminium extrudé. Adapté aux types standard, accessoire ou circuit imprimé 4,4 et aux embouts avec détrompage.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Profil central pour le montage des guide-cartes pour une largeur de rainure de 2 mm

2 embouts en plastique sont requis ; ceux-ci sont enfoncés aux deux extrémités du profil intermédiaire

Les guide-cartes peuvent être fixés sur des profilés horizontaux (extrusion d'aluminium) ou des plaques de 1,5 mm d'épaisseur

Température de stockage : -40°C à 130°C

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Support de guidage

Famille de produits: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Type: Section centrale

Compatible avec: Bacs à cartes; Coffrets; Châssis

Profondeur de la carte: 340mm

Largeur de rainure: 2

Matériau: Aluminium

Couleur: Argent

Quantité par colis: 1

Finition: Anodisé

Net Weight: 0.017kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La livraison peut se faire en quantité de conditionnement standard (Standard Pack Quantity, SPQ). La tarification affichée est à l'unité.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE