

Guide-cartes de type accessoire pour circuits imprimés lourds, très résistant, aluminium, 280 mm, largeur de rainure 2,5 mm, argent

RÉFÉRENCE CATALOGUE

34564-883



Ce guide-carte, de type Accessoire, renforcé pour les circuits imprimés lourds constitue une interface fiable entre la mécanique du bac à cartes et les sous-ensembles. Les guides-cartes peuvent aussi être boulonnés à l'horizontale

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour les circuits imprimés particulièrement lourds, modules enfichables ou cassettes

Montage, à visser uniquement sur les profils de type H (Heavy) et de type R (Rugged)

Profilé aluminium

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Quantité par colis: 1

Profondeur de la carte: 280mm

Largeur de rainure: 2.5

Couleur: Argent

Finition: Anodisé

Matériau: Aluminium

Famille de produits: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Type de produit: Support de guidage

Type: Robuste

Compatible avec: Bacs à cartes; Coffrets; Châssis

Gross Weight: 0.026kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Livraison exclusivement en lot de livraison standard.

Veillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE