

Profilé horizontal, avant, type R-LD, Durci, longue lèvre, 42 F

RÉFÉRENCE CATALOGUE

34566-342



Combinations of horizontal rails and side panels

	Light	Flange	Heavy	Rugged
Light	+	+	+	+
Flange	+	+	+	+
Heavy	+	+	+	+
Rugged	+	+	+	+

Legend: "+" can be combined, "-" combination not recommended

Le profilé horizontal de type durci peut supporter des chocs et des vibrations jusqu'à 25 g. Il permet l'usage de poignées IEEE.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Profils « durcis » de type R-LD avec 3 points de fixation pour une rigidité accrue

Pour insertion/extraction de cartes CompactPCI ou, VME64x

Marquage en F à partir de 28 F et supérieurs

Longueur 20, 28, 40, 42, 63, 84 F ou 1000 mm

Profilé aluminium, finition anodisée, surface de contact conductrice, avec marquage en F

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Largeur du rack: 42HP

Quantité par colis: 1

Finition: Anodisé

Longueur: 218.44mm

Matériau: Aluminium

Famille de produits: EuropacPRO

Type de produit: Profil horizontal

Type: Durci, LD

Compatible avec: Bacs à cartes

Net Weight: 0.13kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE