

Dispositif d'insertion/extraction court, à auto-compensation, série 311

RÉFÉRENCE CATALOGUE

HS311-TC



La série HS311 a été conçue conformément à la norme VITA 100 pour offrir un avantage mécanique allant jusqu'à 6:1 pour l'insertion et l'extraction de cartes avec des connecteurs à haute densité de contacts. Le ressort intégré exerce une pression positive sur les connecteurs lors de la manipulation du Card Lok et une auto-compensation constante des tolérances de carte. La série HS311-TC est idéale pour la maintenance de 2e niveau ; elle peut être manipulée avec des gants et aucun outil spécialisé n'est nécessaire.

⚠ AVERTISSEMENT : cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

FONCTIONS

Conception conforme VITA 100

Maintient une pression positive sur les connecteurs

Conforme à la maintenance de 2e niveau ; manipulation possible avec des gants, sans outil spécialisé

Fournit une auto-compensation des tolérances de carte

Mécanisme de verrouillage intégré

Sérigraphie personnalisée disponible

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Dispositifs d'insertion/d'extraction de cartes

Matériau: Alliage d'aluminium 6061-T6

Finition: Anodisé noir durci

Caractéristique de conception: Compensation de tolérance

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d'origine ou des références du client.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE