



Face avant 1 U, Montage sur profilé horizontal



La face avant 1 U permet à l'utilisateur d'obturer un espace 1 U dans un coffret PropacPRO4 U , RatiopacPRO 5 U (1-3-1) et EuropacPRO 4 U. La face se fixe sur les bandes taraudées des profilés horizontaux.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Se fixe sur des profilés horizontaux (supérieurs, inférieurs)

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Famille de produits:	RatiopacPRO; PropacPRO; EuropacPRO
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant

Table 1/2


Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur (H)	Largeur du rack	Largeur (W)	Profondeur (D)	Quantité par colis
20850-423	1U	39.5mm	28HP	141.9mm	2.5mm	1
20850-425	1U	39.5mm	63HP	319.7mm	2.5mm	1

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur (H)	Largeur du rack	Largeur (W)	Profondeur (D)	Quantité par colis
20850-426	1U	39.5mm	84HP	426.4mm	2.5mm	1
20850-424	1U	39.5mm	42HP	213mm	2.5mm	1

Table 2/2

Référence catalogue	Finition avant	Face d'appui	Arêtes traitées
20850-423	Anodisé	Conducteur	Non
20850-425	Anodisé	Conducteur	Non
20850-426	Anodisé	Conducteur	Non
20850-424	Anodisé	Conducteur	Non

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE