

# Interscale pour Mini-ITX, Refroidi par conduction



Coffret à petit facteur de forme avec blindage CEM intégré et refroidissement par conduction pour les cartes Mini-ITX, basé sur la plate-forme innovante et flexible nVent SCHROFF Interscale.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Coffret modulaire en 3 parties faciles à monter ; corps, plaque supérieure et face avant

Découpe pour face I/O Mini ITX, connecteur d'alimentation (Phoenix Contact, 0710028) et interrupteur d'alimentation (Schurter, MCS 18 avant)

Avec blindage CEM

Autres dimensions, formes ou emplacements de découpe, et sérigraphies disponibles

Construction rigide nécessitant seulement quatre vis

Entretoises installées pour le montage des cartes

Couleur RAL 7016

## SPÉCIFICATIONS

<b>Hauteur:</b>	94mm
<b>Profondeur:</b>	189mm
<b>Matériau:</b>	Aluminium
<b>Type:</b>	Sur table
<b>Famille de produits:</b>	Interscale

**Indice de protection:** IP30  
**Code couleur:** RAL 7016  
**Type de produit:** Coffret à petit facteur de forme

Table 1/1

Référence catalogue	Caractéristique de conception	Quantité par colis	Refroidissement	Couleur	Finition	Largeur
14830-005	Ailettes de 10 mm	1	Refroidi par conduction	Gris anthracite	Revêtement poudré	184mm
14830-006	Ailettes de 20 mm	1	Refroidi par conduction	Gris anthracite	Revêtement poudré	184mm

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Seuls les accessoires Interscale répertoriés sont compatibles.

Coffrets modifiés ou personnalisés sur demande.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**