


# Varistar| Kit de montage



Kit de montage pour fixer les accessoires directement sur la plaque Varistar CP de l'extérieur ou de l'intérieur.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Montage de composants possible de l'intérieur et de l'extérieur

Pour le montage de supports pour glissière/face 19", traverses de profondeur et autres composants sur cadre Varistar CP (2 mm)

Montage en clipsant l'écrou dans le cadre de baie ou la traverse de profondeur

Un kit est requis si le panneau arrière avec à loquets coulissants est montée au-dessus de la plaque de montage

## SPÉCIFICATIONS

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Type de produit:</b> | Kit de montage |
| <b>Matériau:</b>        | Acier          |
| <b>Finition:</b>        | Zingué         |

Table 1/1

| Référence catalogue | Quantité par colis | Couple de serrage | Type              |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 23130-674           | 50                 | 5N·m              | Vis avec rondelle |
| 23130-285           | 50                 | 5N·m              | Vis               |
| 23130-141           | 50                 |                   | Vis avec écrous   |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**