

# Varistar CP| Socle

Un socle permet le stockage fonctionnel des câbles excédentaires et protège la partie inférieure de la baie contre les rongeurs.



## FONCTIONS

2 traverses, à l'avant et à l'arrière

Charge statique admissible 1000 kg

## SPÉCIFICATIONS

**Type de produit:** Base baie/bâti

**Matériau:** Acier

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Quantité par colis | Couleur    | Code couleur | Profondeur |
|---------------------|---------|---------|--------------------|------------|--------------|------------|
| 24630-034           | 100mm   | 600mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     | 600mm      |
| 24630-037           | 200mm   | 800mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |            |
| 24630-067           | 200mm   | 800mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |            |
| 24630-066           | 200mm   | 600mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |            |
| 24630-036           | 200mm   | 600mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |            |
| 24630-064           | 100mm   | 600mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |            |
| 24630-065           | 100mm   | 800mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |            |
| 24630-035           | 100mm   | 800mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |            |

Table 2/2

| Référence catalogue | Finition          | Type                          |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| 24630-034           | Revêtement poudré | Base socle, Avec perforations |
| 24630-037           | Revêtement poudré | Base socle, Avec perforations |

| Référence catalogue | Finition          | Type                          |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| 24630-067           | Revêtement poudré | Base socle, Brut              |
| 24630-066           | Revêtement poudré | Base socle, Brut              |
| 24630-036           | Revêtement poudré | Base socle, Avec perforations |
| 24630-064           | Revêtement poudré | Base socle, Brut              |
| 24630-065           | Revêtement poudré | Base socle, Brut              |
| 24630-035           | Revêtement poudré | Base socle, Avec perforations |

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veillez commander les bandeaux latéraux séparément.

Ne peut pas être utilisé avec des roulettes

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**