

# Outdoor modulaire 33 U 1730H 1900L 900P

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

**10149-730**



Les applications de télécommunications et ferroviaires font appel à une électronique sophistiquée dans les installations outdoor. Les baies nVent SCHROFF Outdoor protègent ces composants électroniques contre les intempéries et le vandalisme, et garantissent ainsi la continuité opérationnelle. La construction modulaire permet de multiples configurations en termes de tailles et fonctions, ainsi que plusieurs options de refroidissement.

### FONCTIONS

Profilé aluminium avec habillage amovible à double paroi

IP 55 ou NEMA 12~

Double paroi

Gamme étendue d'accessoires pour baie 19"

Accès à l'armoire par l'avant ; accès à tous les côtés possible sur demande

Socle de 100 mm de haut ; 200 et 300 mm possibles

Capot supérieur avec persiennes ; peut être équipé de ventilateurs ou d'un climatiseur

Revêtement poudré RAL 7035 ; autres couleurs disponibles sur demande

### ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Baie extérieure

Famille de produits: Modulaire

Hauteur du rack: 33U

Hauteur: 1730mm

Largeur: 1900mm

Profondeur: 900mm

Type de paroi: Double paroi

Type de porte: Brut; Triple porte

Résistance à l'effraction: Optionnel

Refroidissement: Passif

Blindage électromagnétique: Optionnel

Matériau du bâti: Aluminium

Compartiment batterie: Optionnel

Finition: Revêtement poudré

Matériau: Aluminium; Acier

Configuration du montage: Optionnel

Quantité par colis: 1

Hauteur du socle: 100mm

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les hauteurs indiquées ne tiennent pas compte du socle.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**