


Coffret rectangulaire Minipac, version de table

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24814-024



Le coffret rectangulaire à profilé aluminium permet à un utilisateur d'insérer 4 circuits imprimés standard (hauteur 100 mm x profondeur 160 mm). Les circuits imprimés seront insérés dans les rainures du tube en profilé aluminium. Les deux côtés sont couverts par des faces avant de 2,5 mm d'épaisseur.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Contient 4 circuits imprimés standardisés (hauteur 100 mm, depth 160 mm) or rotated by 90° to accomodate 8 non-standardized PCBs (height 60 mm, profondeur 160 mm)

Carte d'épaisseur 1,6 mm, pas de 10,16 mm (2 F)

Longueur D = 160 mm, côté long 110,9 mm, côté court 70,3 mm

Version de table

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Coffret à petit facteur de forme

Famille de produits: Minipac

Type: Sur table

Hauteur: 112.3mm

Largeur: 71.7mm

Profondeur: 160.5mm

Matériau: Aluminium

Couleur: Noir

Finition: Anodisé

Indice de protection: IP40

Refroidissement: Sans perforations

Forme: Rectangulaire

Quantité par colis: 1

Longueur: 160.5mm

Gross Weight: 0.783kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Autres dimensions sur demande :

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE