


# Poignée d'extraction, de forme 1



La poignée d'extraction de forme 1 peut être utilisée pour extraire des circuits imprimés. Les poignées sont disponibles en noir ou en gris, et en positionnement inférieur et supérieur.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Poignée UL 94 V-0, Zn moulé

Pour les modèles 6U, il est possible de décaler la position de la carte de 1 F vers la droite en inversant la poignée inférieure et supérieure. Un espace est ainsi créé pour les composants CMS sur la gauche

Les vis à gorge doivent être commandées séparément.

## SPÉCIFICATIONS

<b>Type:</b>	Dispositif d'extraction
<b>Compatible avec:</b>	Faces avant
<b>Type de produit:</b>	Poignée
<b>Matériau:</b>	Polycarbonate

Table 1/1

Référence catalogue	Couleur	Quantité par colis	Type de poignée	Indice d'inflammabilité

20817-325	Gris	1	Dispositif d'extraction de forme 1, inférieure	UL® 94V-0
20817-346	Noir	1	Dispositif d'extraction de forme 1, supérieur	UL® 94V-0
20817-345	Noir	1	Dispositif d'extraction de forme 1, inférieure	UL® 94V-0
20817-326	Gris	1	Dispositif d'extraction de forme 1, supérieur	UL® 94V-0

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**