


Rail DIN

Data Solutions

Un rail DIN est une traverse métallique standard largement utilisée pour le montage de disjoncteurs et les équipements de contrôle industriel à l'intérieur des racks d'équipement.



FONCTIONS

Longueurs pré-découpées et avec perforations

Acier avec finition électro galvanisée

Conforme à : Normes EN 60715

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Glissière DIN

Table 1/2

| Référence catalogue | Matériau | Hauteur | Longueur | Finition | Quantité par colis | Profondeur |
|---------------------|----------|---------|----------|----------|--------------------|------------|
| 20118-879 | Acier | 35mm | 175mm | Zingué | 4 | 7.5mm |
| 20118-874 | Acier | 35mm | 275mm | Zingué | 4 | 15mm |
| 20118-872 | Acier | 35mm | 125mm | Zingué | 4 | 15mm |
| 20118-883 | Acier | 35mm | 575mm | Zingué | 4 | 7.5mm |
| 20118-875 | Acier | 35mm | 375mm | Zingué | 4 | 15mm |
| 20118-878 | Acier | 35mm | 125mm | Zingué | 4 | 7.5mm |
| 20118-880 | Acier | 35mm | 275mm | Zingué | 4 | 7.5mm |
| 20118-877 | Acier | 35mm | 575mm | Zingué | 4 | 15mm |

| Référence catalogue | Matériau | Hauteur | Longueur | Finition | Quantité par colis | Profondeur |
|---------------------|----------|---------|----------|----------|--------------------|------------|
| 20118-882 | Acier | 35mm | 475mm | Zingué | 4 | 7.5mm |
| 20118-873 | Acier | 35mm | 175mm | Zingué | 4 | 15mm |
| 20118-881 | Acier | 35mm | 375mm | Zingué | 4 | 7.5mm |
| 20118-876 | Acier | 35mm | 475mm | Zingué | 4 | 15mm |
| 20118-893 | Acier | 35mm | 375mm | Zingué | 10 | 7.5mm |
| 20118-892 | Acier | 35mm | 275mm | Zingué | 10 | 7.5mm |
| 20118-891 | Acier | 35mm | 175mm | Zingué | 10 | 7.5mm |
| 20118-890 | Acier | 35mm | 125mm | Zingué | 10 | 7.5mm |
| 20118-895 | Acier | 35mm | 575mm | Zingué | 10 | 7.5mm |
| 20118-894 | Acier | 35mm | 475mm | Zingué | 10 | 7.5mm |
| 20118-889 | Acier | 35mm | 575mm | Zingué | 10 | 15mm |
| 20118-887 | Acier | 35mm | 375mm | Zingué | 10 | 15mm |

Table 2/2

| Référence catalogue | Matériau | Hauteur | Longueur | Finition | Quantité par colis | Profondeur |
|---------------------|----------|---------|----------|----------|--------------------|------------|
| 20118-885 | Acier | 35mm | 175mm | Zingué | 10 | 15mm |
| 20118-886 | Acier | 35mm | 275mm | Zingué | 10 | 15mm |
| 20118-884 | Acier | 35mm | 125mm | Zingué | 10 | 15mm |
| 20118-888 | Acier | 35mm | 475mm | Zingué | 10 | 15mm |

Table 1/2

| Référence catalogue | Largeur |
|---------------------|---------|
| 20118-879 | 175mm |
| 20118-874 | 275mm |
| 20118-872 | 125mm |
| 20118-883 | 575mm |
| 20118-875 | 375mm |
| 20118-878 | 125mm |
| 20118-880 | 275mm |
| 20118-877 | 575mm |
| 20118-882 | 475mm |
| 20118-873 | 175mm |
| 20118-881 | 375mm |
| 20118-876 | 475mm |

| Référence catalogue | Largeur |
|---------------------|---------|
| 20118-893 | 375mm |
| 20118-892 | 275mm |
| 20118-891 | 175mm |
| 20118-890 | 125mm |
| 20118-895 | 575mm |
| 20118-894 | 475mm |
| 20118-889 | 575mm |
| 20118-887 | 375mm |

Table 2/2

| Référence catalogue | Largeur |
|---------------------|---------|
| 20118-885 | 175mm |
| 20118-886 | 275mm |
| 20118-884 | 125mm |
| 20118-888 | 475mm |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE