

# Passe-câbles 19"

## Data Solutions

Module 19" pour une gestion facile et efficace du câblage (passe câbles).



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Face avant 19" pour les passages de câblage

### SPÉCIFICATIONS

**Type accessoire:** Face avant

**Type de produit:** Face avant

**Matériau:** Acier

Table 1/3

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Fixation           | Quantité par colis | Finition avant | Face d'appui | Code couleur |
|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|
| 20118-734           | 1U              | À visser à l'avant | 1                  | Peint          | Peint        | RAL 7035     |
| 20118-767           | 1U              | À visser à l'avant | 1                  | Peint          | Peint        | RAL 7021     |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Fixation           | Quantité par colis | Finition avant | Face d'appui | Code couleur |
|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|
| 20118-736           | 2U             | À visser à l'avant | 1                  | Peint          | Peint        | RAL 7035     |
| 20118-768           | 2U             | À visser à l'avant | 1                  | Anodisé        | Conducteur   | RAL 7021     |

Table 2/3

| Référence catalogue | Profondeur | Blindage électromagnétique | Finition          | Hauteur | Largeur du rack | Type              |
|---------------------|------------|----------------------------|-------------------|---------|-----------------|-------------------|
| 20118-734           | 1.5mm      | Non                        | Revêtement poudré | 43.6mm  | 95HP            | Face avant de 19" |
| 20118-767           | 1.5mm      | Non                        | Revêtement poudré | 43.6mm  | 95HP            | Face avant de 19" |
| 20118-736           | 1.5mm      | Non                        | Revêtement poudré | 88.1mm  | 95HP            | Face avant de 19" |
| 20118-768           | 1.5mm      | Non                        | Revêtement poudré | 88.1mm  | 95HP            | Face avant de 19" |

Table 3/3

| Référence catalogue | Largeur |
|---------------------|---------|
| 20118-734           | 483mm   |
| 20118-767           | 483mm   |
| 20118-736           | 483mm   |
| 20118-768           | 483mm   |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Visserie de fixation 19" à commander séparément.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**