


# Poignée avant, largeur 7 mm



Poignée avant fine, profilé aluminium, 7 mm. Poignée à visser de l'intérieur.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Charge statique admissible 10 kg/paire

Poignée à visser de l'intérieur

## SPÉCIFICATIONS

<b>Largeur:</b>	7mm
<b>Charge statique:</b>	10kg
<b>Matériau:</b>	Aluminium
<b>Finition:</b>	Anodisé
<b>Famille de produits:</b>	EuropacPRO; MultipacPRO
<b>Type de produit:</b>	Poignée

Table 1/1

Référence catalogue	Quantité par colis	Type de poignée	Couleur	Compatible avec
10501-001	1	Droit	Argent	Bacs à cartes, Châssis, Faces avant
10501-002	1	Droit	Argent	Bacs à cartes, Châssis, Faces avant

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

---

Veillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**