

Socles, MSNS



Le socle permet d'acheminer les câbles en toute liberté, conformément à la norme VDE 0113. L'installation des câbles est facilitée car le socle crée un espace supplémentaire sous la console.

FONCTIONS

Description: Permet d'acheminer les câbles en toute liberté; conforme à la norme VDE 0113. Le socle se compose de quatre angles avec plaques amovibles. Deux hauteurs sont disponibles (100 et 200 mm); les plaques latérales sont amovibles.

Matériau: Acier inox brossé AISI 304 de 3 mm pour les angles et de 1,5 mm pour les panneaux.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: 1 socle avec accessoires de montage.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 1.5mm
Finition: Finition brossée
Matériau: Acier inoxydable 304

Table 1/1

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Famille de produits |
|---------------------|---------|---------|------------|-------------------------|
| MSNS2064 | 200mm | 600mm | 400mm | Interface homme-machine |
| MSNS2085 | 200mm | 800mm | 500mm | Interface homme-machine |
| MSNS1105 | 100mm | 1000mm | 500mm | Interface homme-machine |
| MSNS2105 | 200mm | 1000mm | 500mm | Interface homme-machine |
| MSNS1085 | 100mm | 800mm | 500mm | Interface homme-machine |
| MSNS1125 | 100mm | 1200mm | 500mm | Interface homme-machine |
| MSNS2125 | 200mm | 1200mm | 500mm | Interface homme-machine |
| MSNS1064 | 100mm | 600mm | 400mm | Interface homme-machine |
| MSNS2065 | 200mm | 600mm | 500mm | Interface homme-machine |
| MSNS1084 | 100mm | 800mm | 400mm | Interface homme-machine |
| MSNS2084 | 200mm | 800mm | 400mm | Interface homme-machine |
| MSNS2124 | 200mm | 1200mm | 400mm | Interface homme-machine |
| MSNS1065 | 100mm | 600mm | 500mm | Interface homme-machine |
| MSNS1124 | 100mm | 1200mm | 400mm | Interface homme-machine |
| MSNS2104 | 200mm | 1000mm | 400mm | Interface homme-machine |
| MSNS1104 | 100mm | 1000mm | 400mm | Interface homme-machine |

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour armoires de 1600 mm de large, utiliser deux socles de 800 mm de large.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE