


# PropacPRO| Capot avant



La partie inférieure du capot avant à charnière peut être montée sur un coffret PropacPRO. Elle protège le circuit imprimé des opérations accidentelles. Un verrou peut être installé à postériori.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Montage des charnières en haut ou en bas

Verrou (max. 2) pouvant être monté à postériori

En Plexiglas, sur charnières, amovible

L'enjoliveur latéral (élément 5) sert également de blindage CEM vertical des flancs

## SPÉCIFICATIONS

<b>Hauteur du rack:</b>	3U
<b>Compatible avec:</b>	Coffrets
<b>Type de produit:</b>	Capot supérieur
<b>Type:</b>	Capot avant
<b>Famille de produits:</b>	PropacPRO
<b>Matériau:</b>	Thermoplastique

Table 1/1

Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Profondeur
24576-080	28HP	1	
24576-083	84HP	1	175mm
24576-082	63HP	1	

Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Profondeur
24576-081	42HP	1	

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Ne peut pas être combiné avec des éléments de conception.

Autres hauteurs disponibles sur demande.

Avant le montage du capot, les pieds doivent être fixés au coffret ; veuillez les commander séparément.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**