

Face avant de 19", Plastique

Data Solutions



Les faces avant 19" en plastique avec un design esthétique sont spécialement conçues pour le marché Datacom. Les faces à clipser aident à la gestion de la circulation d'air et donnent en même temps un aspect attrayant à la baie réseau.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Design attrayant

Installation simple, à clipser sur le plan 19"

SPÉCIFICATIONS

Type accessoire: Face avant

Table 1/3

| Référence catalogue | Type | Fixation | Blindage électromagnétique | Matériau | Finition avant | Face d'appui |
|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|----------|----------------|----------------|
| 87927-991 | Face avant de 19" | Enclenché | Non | ABS | Finition brute | Finition brute |
| 87927-992 | Face avant de 19" | Enclenché | Non | ABS | Finition brute | Finition brute |

| Référence catalogue | Type | Fixation | Blindage électromagnétique | Matériau | Finition avant | Face d'appui |
|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|----------|----------------|--------------|
| 23130-623 | Face avant de 19" | Enclenché | Non | ABS | | |
| 23130-622 | Face avant de 19" | Enclenché | Non | ABS | | |

Table 2/3

| Référence catalogue | Code couleur | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur du rack | Largeur | Profondeur |
|---------------------|--------------|-----------------|---------|-----------------|---------|------------|
| 87927-991 | RAL 7035 | 1U | 43.71mm | 95HP | 482mm | 12mm |
| 87927-992 | RAL 7035 | 2U | 88.17mm | 95HP | 482mm | 12mm |
| 23130-623 | RAL 7035 | 6U | 266.6mm | 95HP | 483mm | 2mm |
| 23130-622 | RAL 9005 | 6U | 266.6mm | 95HP | 483mm | 2mm |

Table 3/3

| Référence catalogue | Quantité par colis |
|---------------------|--------------------|
| 87927-991 | 10 |
| 87927-992 | 10 |
| 23130-623 | 10 |
| 23130-622 | 10 |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.