


MI PDU, 2U, 100A(80A)NA/96A Int, 380-415V, 3P Wye, 18 CB, (18)4-in-1

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

EN1965



The Advantage Series Input Metered PDU family offers energy metering with advanced power and environmental monitoring options. Comprehensive monitoring at both the input phase and circuit breaker levels offers advanced alerts of potential overloads. Billing-grade metering provides accurate power consumption data for energy use optimization. The hot-swappable network management controller features Gigabit and redundant ethernet communication with advanced support for external environmental sensors and rack security access solutions.

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Famille de produits: Enlogic

Type de produit: Bâti de prises

Type de prise: (18) C13/C15/C19/C21

Couleur: Noir

Sorties commutées: Non

Disjoncteur: 20 A

Longueur: 87mm

Puissance nominale: 57,6 kVA Amérique du Nord; 66,2 kVA International

Nombre de disjoncteurs: 18

Tension d'entrée: 380 – 415V

Phase: 3 PH

Nombre de pôles: 1

Tension de sortie: 208 – 230VAC

Tension nominale: 415V

Type de prise: CEI 60309 5125P6W (IP67)

Câble d'entrée amovible: Non

Intensité (ampérage détaré): 100 A (80 A) Amérique du Nord; 96 A International

Finition: Revêtement poudré

Unités de rack: 2U

Matériau: Acier

Type: PDU intelligent

Hauteur: 87mm

Largeur: 444mm

Profondeur: 269mm

Poids: 13kg

Quantité par colis: 1

Longueur du câble d'entrée: 1.8m

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

43 mm L x 444 mm W x 269 mm D, (269 mm D at CB)

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.