

## Face avant, 19", Pleine



Face avant sans ou avec D-SUB, type ST 3 ou découpe FDDI.

### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Face avant 19" sans découpe

### SPÉCIFICATIONS

<b>Profondeur:</b>	2.5mm
<b>Matériau:</b>	Aluminium
<b>Type accessoire:</b>	Face avant
<b>Type de produit:</b>	Face avant

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Finition avant	Face d'appui	Code couleur
30118-328	3U	4HP	1	Peint	Conducteur	RAL 7035

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Finition avant	Face d'appui	Code couleur
30118-331	3U	28HP	1	Peint	Conducteur	RAL 7035
30118-330	3U	14HP	1	Peint	Conducteur	RAL 7035
30118-329	3U	7HP	1	Peint	Conducteur	RAL 7035

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Hauteur	Largeur
30118-328	Revêtement poudré	128.4mm	19.98mm
30118-331	Revêtement poudré	128.4mm	141.9mm
30118-330	Revêtement poudré	128.4mm	70.78mm
30118-329	Revêtement poudré	128.4mm	35.22mm

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**