

# Face avant, Avec charnières latérales, blindée

Face avant avec joint CEM en textile, charnière latérale.



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Face avant avec joint textile CEM

Permet le montage sur les profils horizontaux

Convient aux bacs à cartes et coffrets

Montage des charnières possible à gauche ou à droite

## SPÉCIFICATIONS

<b>Profondeur (D):</b>	2.5mm
<b>Largeur du rack:</b>	84HP
<b>Matériau:</b>	Aluminium
<b>Finition:</b>	Anodisé; Passivé
<b>Type accessoire:</b>	Face avant
<b>Type de produit:</b>	Face avant
<b>Type:</b>	Face avant sans poignée
<b>Blindage électromagnétique:</b>	Non (réalisable a posteriori)


Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Quantité par colis	Fixation	Type de joint	Finition avant	Face d'appui
20848-611	3U	1	Avec charnières, fixation latérale	Textile EMC	Anodisé	Conducteur
20848-617	6U	1	Avec charnières, fixation latérale	Textile EMC	Anodisé	Conducteur

Table 2/2

Référence catalogue	Arêtes traitées	Hauteur (H)	Largeur (W)
20848-611	Non	128.4mm	426.4mm
20848-617	Non	261.8mm	426.4mm

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**