


Vis pointeau

Pour fixer la bande taraudée dans le profilé horizontal.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Vis pointeau

SPÉCIFICATIONS

Type: Vis pointeau

Type de produit: Vis

Table 1/2

| Référence catalogue | Longueur | Quantité par colis | Taille du filetage | Finition | Matériau | Famille de produits |
|---------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|------------------|---|
| 21102-980 | 8mm | 100 | M2.5 | | Acier inoxydable | |
| 21100-276 | 8mm | 100 | M2.5 | Nickelé | Acier | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO |

| Référence catalogue | Longueur | Quantité par colis | Taille du filetage | Finition | Matériau | Famille de produits |
|---------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|----------|---|
| 21100-646 | 8mm | 100 | M3 | Nickelé | Acier | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO |

Table 2/2

| Référence catalogue | Compatible avec | Couple de serrage | Certifications |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| 21102-980 | Bacs à cartes, Coffrets, Châssis | 0.37N·m | |
| 21100-276 | Bacs à cartes, Coffrets, Châssis | | RoHS |
| 21100-646 | Bacs à cartes, Coffrets, Châssis | | RoHS |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE