


PropacPRO| Éléments de Design

Pour personnaliser la conception du coffret PropacPRO. Les éléments seront vissés sur le côté arrière du cadre moulé.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Personnalisation du design du coffret

Disponible en 3 formes et deux couleurs

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé
Compatible avec:	Coffrets
Type de produit:	Profil d'angle
Famille de produits:	PropacPRO

Table 1/1

Référence catalogue	Largeur du rack	Type	Code couleur	Couleur
20850-299	42HP	Arrondi	RAL 5007	Bleu brillant
20850-196	42HP	Triangle	RAL 7035	Gris clair
20850-190	42HP	Carré	RAL 7035	Gris clair
20850-315	42HP	Carré	RAL 5007	Bleu brillant

Référence catalogue	Largeur du rack	Type	Code couleur	Couleur
20850-184	42HP	Arrondi	RAL 7035	Gris clair
20850-331	42HP	Triangle	RAL 5007	Bleu brillant
20850-185	63HP	Arrondi	RAL 7035	Gris clair
20850-191	63HP	Carré	RAL 7035	Gris clair
20850-197	63HP	Triangle	RAL 7035	Gris clair
20850-316	63HP	Carré	RAL 5007	Bleu brillant
20850-332	63HP	Triangle	RAL 5007	Bleu brillant
20850-300	63HP	Arrondi	RAL 5007	Bleu brillant
20850-192	84HP	Carré	RAL 7035	Gris clair
20850-198	84HP	Triangle	RAL 7035	Gris clair
20850-186	84HP	Arrondi	RAL 7035	Gris clair
20850-317	84HP	Carré	RAL 5007	Bleu brillant
20850-333	84HP	Triangle	RAL 5007	Bleu brillant
20850-301	84HP	Arrondi	RAL 5007	Bleu brillant

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Taille 28 F et supérieures, couleurs disponibles sur demande.

Ne peut pas être combiné avec le capot avant.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE