


Kit modulo CABINA con neutro



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

I moduli forniscono la flessibilità per selezionare la distanza tra fasi e supporti

Installazione facile e veloce

Isolatori privi di alogeni

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Corrente di applicazione tipica nominale:	400 - 4500 A
Tensione massima di lavoro, IEC (Ui):	1000;1500
Temperatura di funzionamento:	-40 to 130 °C
Finitura:	Elettrozincato
Materiale:	Acciaio;Poliammide rinforzato con fibra di vetro
È conforme a:	IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (prova del filo incandescente 960 °C)
Classificazione dell'infiammabilità:	UL® 94V-0

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Barre per fase	Larghezza barra colletttrice	Spessore della barra	Profondità (D)	Larghezza (W)
CABS4-5TN-MOD	549340	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm	39mm	75 mm
CABS2-10TN-MOD	549350	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm	39mm	75 mm
CABS3-10TN-MOD	549360	1 - 3	30 - 120 mm	10 mm	39mm	100 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unitario
CABS4-5TN-MOD	549340	0.5 kg
CABS2-10TN-MOD	549350	0.48 kg
CABS3-10TN-MOD	549360	0.58 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I moduli CABS devono essere installati su profili di alluminio CABS-APP.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE