


# Piastra pressacavo per ingresso cavo rettangolare, CEPL



I passacavi CEPL sono ideali per le applicazioni in cui una cassa richiede molti cavi in ingresso o in uscita, ma lo spazio di installazione è limitato. I passacavi CEPL possono essere installati in modo rapido e semplice senza utilizzare utensili.

## STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12

CE

IP54

## CARATTERISTICHE

Finitura: Grigio

Quantità nell'imballaggio: 10

Descrizione: Passacavo rapido, economico e senza utensili per l'ingresso di cavi e/o tubi pneumatici in una cassa. Il sistema a innesto è idoneo a pareti di spessore compreso tra 1,5 e 2,5 mm.

Resistenza alla temperatura: Da -40 °C a +90 °C

Infiammabilità: UL94 V-0

Protezione: IP54, NEMA 1, 12

Materiale: TPE

## SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Quantità di ingressi dei cavi	Ingresso del cavo	Configurazione	Dimensioni del ritaglio	Altezza	Larghezza
CEPL1924	19	(12) x 1.0 - 6.5 mm, (7) 1.0 - 12.1 mm		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL1724	17	(5) 1.0 - 10.5 mm, (12) 1.0 - 12.6 mm		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL4824	48	(48) 1.0 - 6.5 mm		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL4224	42	(12) 1.0 - 7.2 mm, (17) 1.0 - 6.4 mm, (12) 1.0 - 5.0 mm, (1) 1.0 - 4.7 mm		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL1424	14	(14) 1.0 - 12.1 mm	12 x 1.0-15.0mm (.04-.59)	36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL1224	12	(12) 1.0 - 15.0 mm		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL5024	50	(50) 1.0 - 6.55 mm		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL2624	26	(16) 1.0 - 6.5 mm, (4) 1.0 - 12.1 mm, (4) 1.0 - 16.1 mm, (2) ASI-LTG		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL1824	18	(4) 1.0 - 6.5 mm, (5) 1.0 - 10.5 mm, (5) 1.0 - 12.5 mm, (4) 1.0 - 16.1 mm		36 x 112mm	44mm	142mm

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**