


PSU 19" c.a./c.c. per MicroTCA, con gestione (PM EMMC) doppia full-size

CODICE A CATALOGO

11098-547



L'alimentatore MTCA 600 è un modulo di potenza (PM) eccezionalmente efficiente per applicazioni MicroTCA. Questo alimentatore da 600 W è il più efficiente disponibile in formato full-size a doppia larghezza. Questo controller di gestione integrato PM lo rende ideale per l'uso in sistemi di comunicazione complessi che eseguono processori di ultima generazione e un numero maggiore di moduli AMC. L'alimentatore MTCA 600 fornisce l'alimentazione necessaria per 12 AMC, 2 unità di raffreddamento (CUS) e 2 MCH (Carrier Hub) MicroTCA.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Doppia altezza, larghezza intera

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Alimentazione

Tipo: Modalità commutata da 19"

Funziona con: Sistemi MicroTCA

Tensione di ingresso CA: 90 – 264V

Potenza: 600W

Numero di tensioni di uscita: 2

Tensione 1: 12V

Corrente 1: 6.8A

Tensione 2: 3.3V

Corrente 2: 0.18A

Larghezza rack: 6HP

Profondità: 186.65mm

Altezza: 148.3mm

Net Weight: 1.315kg

Quantità nella confezione: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Dati in uscita per Ta = ?25 ... 55 °C con raffreddamento forzato di 20 cfm.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE