


Unità di controllo velocità ventola (kit)

CODICE A CATALOGO

20118-900



Adatto per tutti i ventilatori c.a. e le unità ventole (fino a 300 W) con connettore IEC 60320 C13 e C14 (plug & play).

Ordinare separatamente il filo di ingresso corrente/cavo di rete

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il sensore esterno può essere impostato su un punto di misurazione desiderato

Uscita open-collector (parametrizzabile) ? Uscita allarme (attivo/passivo) ? Ventilatori c.c. (uscita PWM). Display remoto (tramite display digitale opzionale con pannello anteriore)

Si monta sulla guida di supporto fornita

Adatto per tutti i ventilatori CA, EC ed EC e unità ventola (fino a 300 W) con IEC 60320, connettori IEC C14 e C13

Regolazione semplice della temperatura all'accensione (con manopola e display digitale)

Il filo di ingresso corrente/cavo di rete può essere scelto in base ai requisiti del progetto: SCHUKO-UTE / IEC / BS

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Modulo di controllo della ventola

Funziona con: Varistar CP

Materiale: Plastica

Net Weight: 0.588kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE