


Impugnatura insertore/estrattore tipo IET, leva grigia, pulsante nero, inferiore, 100 pezzi


CODICE A CATALOGO

20817-661



L'impugnatura dell'inseritore/estrattore, tipo IET in conformità allo standard IEEE 1101.10. Due di queste maniglie possono superare una singola forza della leva di 700 N (per coppia).

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Adatto per forze di inserimento ed estrazione fino a 700 N (per coppia)

In conformità con IEEE 1101,10 e IEC 60297-3-102

È possibile montare un microinterruttore

Con bloccaggio

Con perno di allineamento integrato per striscia perforata

Codificabile i.a.w. IEEE 1101,10 e IEC 60297-3-103

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Quantità nella confezione: 100

Tipo di maniglia: IET; Parte anteriore inferiore; l/o posteriore superiore

Classificazione dell'infiammabilità: UL® 94V-0

Colore: Grigio

È conforme a: EN 45545-2

Materiale: Policarbonato

Tipo di prodotto: Manopola

Tipo: Inseritore/Estrattore, standard


Funziona con: Pannelli frontali

Gross Weight: 2.276kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare i perni di codifica e il microinterruttore separatamente.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE