


# Modulo di riempimento AMC con maniglia



Questo modulo di riempimento AdvancedMC è costituito da un pannello anteriore in acciaio inox senza LED e dispone di guarnizioni EMC sul lato sinistro e inferiore. Il modulo di riempimento è fissato alla guida della scheda del telaio mediante un innesto a scatto nel naso in plastica. Il modulo può essere utilizzato per coprire uno slot vuoto, per garantire la schermatura EMC e chiudere la parte anteriore per sigillare le perdite di aria nel telaio. Questi moduli di riempimento possono essere utilizzati nei supporti AdvancedMC e negli slot MicroTCA. Non richiede una barra di bloccaggio.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Conforme alla specifica AMC.0 R2.0

I moduli di riempimento schermati vengono utilizzati per chiudere le fessure inutilizzate

tirare la maniglia per estrarre il sottoassieme

Il deflettore aria opzionale (regolabile) può essere utilizzato per dirigere il flusso d'aria del telaio

## SPECIFICHE

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Famiglia di prodotti:</b> | AdvancedMC            |
| <b>Tipo:</b>                 | Modulo di riempimento |
| <b>Tipo di prodotto:</b>     | Modulo di sistema     |

Table 1/1

| Codice a catalogo | Funzione di progettazione | Materiale            | Finitura  | Quantità nella confezione |
|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|
| 20849-107         | Di medie dimensioni       | Acciaio inossidabile |           | 1                         |
| 20849-022         | Compatta                  | Acciaio inossidabile |           | 1                         |
| 20849-248         | Di medie dimensioni       | Alluminio            | Passivato | 1                         |

| Codice a catalogo | Funzione di progettazione | Materiale            | Finitura  | Quantità nella confezione |
|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|
| 20849-251         | Dimensioni standard       | Alluminio            | Passivato | 1                         |
| 20849-106         | Di medie dimensioni       | Acciaio inossidabile |           | 1                         |
| 20849-024         | Dimensioni standard       | Acciaio inossidabile |           | 1                         |
| 20849-249         | Di medie dimensioni       | Alluminio            | Passivato | 1                         |
| 20849-250         | Dimensioni standard       | Alluminio            | Passivato | 1                         |
| 20849-025         | Dimensioni standard       | Acciaio inossidabile |           | 1                         |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**