


# Kit dado gabbia



I dadi a gabbia consentono un'ampia scelta di dimensioni di dadi e bulloni e sono facilmente sostituibili a differenza dei fori pre-filettati. I dadi a gabbia sono facili da usare su materiali troppo sottili o morbidi per essere filettati.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Per l'assemblaggio di parti che richiedono una dimensione filettatura di M4 o M5

Per la messa a terra standard, utilizzare un dado di messa a terra e una rondella su almeno un punto di attacco

## SPECIFICHE

**Tipo di prodotto:** Dado  
**Materiale:** Acciaio

Table 1/1

| Codice a catalogo | Finitura | Quantità nella confezione | Dimensioni delle filettature | Famiglia di prodotti | Tipo                         | Funziona con                                                 |
|-------------------|----------|---------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 21120-127         | Zincato  | 10                        | M4                           |                      | Dado a gabbia, Messa a terra | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |

| Codice a catalogo | Finitura | Quantità nella confezione | Dimensioni delle filettature | Famiglia di prodotti                                                            | Tipo                         | Funziona con                                                 |
|-------------------|----------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 21120-129         | Zincato  | 10                        | M5                           |                                                                                 | Dado a gabbia, Messa a terra | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |
| 21120-131         | Zincato  | 10                        | M6                           | RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO | Dado a gabbia, Messa a terra | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |
| 21100-003         | Zincato  | 50                        | M6                           | RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO | Dado a gabbia                | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |
| 21100-001         | Zincato  | 50                        | M4                           |                                                                                 | Dado a gabbia                | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |
| 21100-215         | Zincato  | 50                        | M5                           |                                                                                 | Dado a gabbia                | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |
| 21100-216         | Zincato  | 100                       | M5                           |                                                                                 | Dado a gabbia                | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |
| 21120-130         | Zincato  | 100                       | M5                           |                                                                                 | Dado a gabbia, Messa a terra | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |
| 21120-132         | Zincato  | 100                       | M6                           | RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO | Dado a gabbia, Messa a terra | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |

| Codice a catalogo | Finitura | Quantità nella confezione | Dimensioni delle filettature | Famiglia di prodotti                                                            | Tipo                         | Funziona con                                                 |
|-------------------|----------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 21120-128         | Zincato  | 100                       | M4                           |                                                                                 | Dado a gabbia, Messa a terra | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |
| 21100-004         | Zincato  | 100                       | M6                           | RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO | Dado a gabbia                | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |
| 21100-002         | Zincato  | 100                       | M4                           |                                                                                 | Dado a gabbia                | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**