


# Codifica per maniglia IEL/IET e guida IEEE

## CODICE A CATALOGO

**20817-501**



In base allo standard IEEE, le guide e le maniglie possono essere codificate per evitare l'inserimento di una scheda errata nello slot sbagliato.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

4 posizioni possibili, con conseguente 64 codifiche per guida scheda; durante la codifica della guida scheda superiore e inferiore, ne risultano 4096 codifiche

Inserito nelle camere delle guide per schede codificabili e nella parte posteriore del blocco pressofuso delle maniglie tipo IEL o IET

I piedini di codifica/codifica impediscono il montaggio delle unità plug-in in alloggiamenti errati

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Indicatore di codifica/chiave

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac; Unità a innesto di tipo profilato

Tipo: Piolo di codifica

Funziona con: Rack secondari; Custodie; Pannelli frontali


Materiale: Plastica rinforzata con fibre

Classificazione dell'infiammabilità: UL® 94V-0

Quantità nella confezione: 100

È conforme a: EN 45545-2

Gross Weight: 0.016kg



## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**