


# Piastra di copertura EuropacPRO per imbullonatura al pannello laterale robusto, 84 CV, 277,75 mm

## CODICE A CATALOGO

**24568-036**



Una piastra di copertura viene utilizzata per la schermatura elettromagnetica o come protezione meccanica.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Grado di perforazione 58%

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Profondità: 277.75mm

Quantità nella confezione: 2

Finitura: Passivato

Materiale: Alluminio

Famiglia di prodotti: EuropacPRO

Tipo di prodotto: Piastra di copertura

Larghezza rack: 84HP

Tipo: Perforato

Funziona con: Rack secondari

Net Weight: 0.45kg

Unità confezione: Coppia

Coppia: 2.1N·m

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

È disponibile su richiesta un meccanismo di bloccaggio del coperchio superiore che fissa anche il coperchio superiore nella guida anteriore e posteriore.

Per la schermatura sono necessarie 4 strisce di contatto EMC in acciaio inox per ogni supporto, da ordinare separatamente.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**