


Pannello frontale da 19" per termostato con display digitale, 1 U, 2,5 mm, al, RAL 7021

CODICE A CATALOGO

30118-360



Pannello frontale da 19" per termostato con display digitale,
1 U

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello frontale da 19", 1 U, con intaglio per termostato e display digitale

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Pannello frontale

Tipo: Pannello frontale da 19"

Tipo di accessorio: Pannello frontale

Montaggio: Anteriore a vite

Schermatura EMC: N.

Materiale: Alluminio

Finitura anteriore: Verniciata

Finitura posteriore: Verniciata

Codice colore: RAL 7021

Altezza del rack: 1U

Altezza: 43mm

Larghezza rack: 95HP

Larghezza: 483mm

Profondità: 3mm

Quantità nella confezione: 1

Finitura: Verniciato a polvere

Gross Weight: 0.109kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE