

Caso Interscale Desktop, perforato



Custodia flessibile da tavolo con protezione EMC integrata e lati perforati. Basato sulla piattaforma nVent SCHROFF Interscale e sviluppato in conformità alla norma IEC 60297-3-109.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Contenitore da tavolo modulare composto da 4 parti assemblate

Sviluppato in conformità a IEC 60297-3-109 (in corso di sviluppo a IEC)

Protezione EMC integrata

Protezione ingresso fino a IP 20

Colore RAL 7016

Casi modificati o personalizzati su richiesta

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio; Acciaio
Tipo:	Desktop
Famiglia di prodotti:	Interscala
Grado di protezione:	IP20
Codice colore:	RAL 7016
Tipo di prodotto:	Custodia a fattore di forma ridotto

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza	Quantità nella confezione	Larghezza	Profondità	Raffreddamento	Colore
14825-154	43.7mm	1	221mm	177mm	Perforato	Grigio antracite
14825-254	88.1mm	1	221mm	177mm	Perforato	Grigio antracite
14825-255	88.1mm	1	221mm	221mm	Perforato	Grigio antracite
14825-197	43.7mm	1	399mm	310mm	Perforato	Grigio antracite
14825-275	88.1mm	1	310mm	221mm	Perforato	Grigio antracite
14825-195	43.7mm	1	399mm	221mm	Perforato	Grigio antracite
14825-295	88.1mm	1	399mm	221mm	Perforato	Grigio antracite
14825-297	88.1mm	1	399mm	310mm	Perforato	Grigio antracite
14825-175	43.7mm	1	310mm	221mm	Perforato	Grigio antracite
14825-375	132.6mm	1	310mm	221mm	Perforato	Grigio antracite
14825-395	132.6mm	1	399mm	221mm	Perforato	Grigio antracite
14825-155	43.7mm	1	221mm	221mm	Perforato	Grigio antracite
14825-397	132.6mm	1	399mm	310mm	Perforato	Grigio antracite

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura
14825-154	Alluminio zincato, Verniciato a polvere
14825-254	Alluminio zincato, Verniciato a polvere
14825-255	Alluminio zincato, Verniciato a polvere
14825-197	Alluminio zincato, Verniciato a polvere
14825-275	Alluminio zincato, Verniciato a polvere
14825-195	Alluminio zincato, Verniciato a polvere
14825-295	Alluminio zincato, Verniciato a polvere
14825-297	Alluminio zincato, Verniciato a polvere
14825-175	Alluminio zincato, Verniciato a polvere
14825-375	Alluminio zincato, Verniciato a polvere
14825-395	Alluminio zincato, Verniciato a polvere
14825-155	Alluminio zincato, Verniciato a polvere
14825-397	Alluminio zincato, Verniciato a polvere

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE