


Piastra di montaggio su scala incrociata per circuiti stampati



Piastra di montaggio interscale per il fissaggio di circuiti stampati in contenitori da tavolo con fattore di forma ridotto e chassis da 19".

CARATTERISTICHE

Piastra di montaggio (rialzata di 4 mm) con supporto ventola integrato, kit ventola incluso per le versioni con contenitore perforato

I ventilatori sono semplici da montare sulla piastra di montaggio utilizzando materiale di fissaggio con smorzamento delle vibrazioni

Non adatto per Interscale M per NUC integrato e 19"

SPECIFICHE

Finitura:	Alluminio zincato
Famiglia di prodotti:	Interscala
Tipo di prodotto:	Piastra di montaggio
Tipo:	Piastra di montaggio
Funziona con:	Custodie a fattore di forma ridotto
Materiale:	Acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Altezza
24822-095	399mm	221mm	1	1mm
24822-033	133mm	133mm	1	1mm
24822-005	444mm	221mm	1	1mm
24822-054	221mm	177mm	1	1mm

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Altezza
24822-075	310mm	221mm	1	1mm
24822-007	444mm	310mm	1	1mm
24822-055	221mm	221mm	1	1mm
24822-097	399mm	310mm	1	1mm
24822-034	133mm	177mm	1	1mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE