



# Pannello anteriore 1 U, montaggio su guida orizzontale



Il pannello frontale da 1 U consente all'utente di coprire la sezione da 1 U in una custodia PropacPRO da 4 U, RatiopacPRO 5 U (1-3-1) ed EuropacPRO 4 U. il pannello verrà assemblato sugli inserti filettati delle guide orizzontali.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Supporti su guide orizzontali (superiore, inferiore)

## SPECIFICHE

<b>Materiale:</b>	Alluminio
<b>Finitura:</b>	Anodizzato; Passivato
<b>Famiglia di prodotti:</b>	RatiopacPRO; PropacPRO; EuropacPRO
<b>Tipo di accessorio:</b>	Pannello frontale
<b>Tipo di prodotto:</b>	Pannello frontale

Table 1/2


Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza (H)	Larghezza rack	Larghezza (W)	Profondità (D)	Quantità nella confezione
20850-423	1U	39.5mm	28HP	141.9mm	2.5mm	1

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza (H)	Larghezza rack	Larghezza (W)	Profondità (D)	Quantità nella confezione
20850-425	1U	39.5mm	63HP	319.7mm	2.5mm	1
20850-426	1U	39.5mm	84HP	426.4mm	2.5mm	1
20850-424	1U	39.5mm	42HP	213mm	2.5mm	1

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati
20850-423	Anodizzato	Conduttivo	N.
20850-425	Anodizzato	Conduttivo	N.
20850-426	Anodizzato	Conduttivo	N.
20850-424	Anodizzato	Conduttivo	N.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**