


# Vite a testa cilindrica, Torx, autofilettante

Viti a testa cilindrica.



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Vite a testa cilindrica con Torx, autoformante

Per il montaggio di maniglie trapezoidali sul pannello frontale delle unità a innesto PRO frame-in

## SPECIFICHE

<b>Tipo:</b>	Vite a testa tonda
<b>Tipo di prodotto:</b>	Vite
<b>Materiale:</b>	Acciaio
<b>Finitura:</b>	Zincato

Table 1/1

Codice a catalogo	Lunghezza	Quantità nella confezione	Dimensioni delle filettature	Famiglia di prodotti	Funziona con	Coppia
21101-884	6mm	100	M4	EuropacPRO	Rack secondari	1.3N·m
24560-157	7.3mm	100	M2.5		Pannelli frontali	
24560-141	9.3mm	100	M2.5	Unità a innesto di tipo profilato	Binari di guida	

Codice a catalogo	Lunghezza	Quantità nella confezione	Dimensioni delle filettature	Famiglia di prodotti	Funziona con	Coppia
24560-179	10mm	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Rack secondari, Custodie, Telaio	

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**