


# Kit gruppo adattatore percorso cavi Varistar



L'adattatore per percorso cavi consente di unire e instradare facilmente i cavi nei rack di rete. Il gruppo di montaggio è necessario per i contenitori senza il profilo di copertura superiore universale.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Adattatore del percorso dei cavi per guidare il cavo sulla parte superiore degli armadi

## SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Tipo	Funziona con	Profondità	Lunghezza	Materiale
21630-170	Kit di montaggio	Adattatore passacavi	Contenimento di sezione	1200mm	1200mm	Acciaio
21130-598	Kit di montaggio		Contenimento di sezione	58mm	100mm	Acciaio
21630-168	Kit di montaggio	Adattatore passacavi	Contenimento di sezione	1000mm	1000mm	Acciaio

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Tipo	Funziona con	Profondità	Lunghezza	Materiale
21630-169	Kit di montaggio	Adattatore passacavi	Contenimento di sezione	1100mm	1100mm	Acciaio

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore	Certificazioni
21630-170	Verniciato a polvere	2	Grigio nero	RAL 7021	
21130-598	Verniciato a polvere	2	Grigio nero	RAL 7021	RoHS
21630-168	Verniciato a polvere	2	Grigio nero	RAL 7021	
21630-169	Verniciato a polvere	2	Grigio nero	RAL 7021	

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**