


Staffa adattatore telaio Varistar CP Deco



Le staffe adattatore sono utili per il montaggio di guide di scorrimento e ripiani per un armadio Varistar con telaio nopen con telaio decorativo.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per il montaggio di guide di scorrimento e ripiani in Varistar Deco

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Staffa
Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore	Finitura
23130-231	29U	1400mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
23130-223	38U	1800mm	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
23130-224	42U	2000mm	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
23130-225	47U	2200mm	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
23130-222	33U	1600mm	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
23130-230	24U	1200mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
23130-232	33U	1600mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
23130-221	29U	1400mm	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
23130-233	38U	1800mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
23130-234	42U	2000mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
23130-220	24U	1200mm	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
23130-235	47U	2200mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo	Larghezza	Funziona con
23130-231	Staffa per telaio Deco	600mm	Armadio
23130-223	Staffa per telaio Deco	600mm	Armadio, Varistar CP
23130-224	Staffa per telaio Deco	600mm	Armadio, Varistar CP
23130-225	Staffa per telaio Deco	600mm	Armadio, Varistar CP
23130-222	Staffa per telaio Deco	600mm	Armadio, Varistar CP
23130-230	Staffa per telaio Deco	600mm	Armadio
23130-232	Staffa per telaio Deco	600mm	Armadio
23130-221	Staffa per telaio Deco	600mm	Armadio, Varistar CP
23130-233	Staffa per telaio Deco	600mm	Armadio
23130-234	Staffa per telaio Deco	600mm	Armadio
23130-220	Staffa	600mm	Varistar, Varistar CP

Codice a catalogo	Tipo	Larghezza	Funziona con
23130-235	Staffa per telaio Deco	600mm	Armadio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE