

Saldatrice completa cavo-nastro, alimentazione

Data Solutions



CARATTERISTICHE

Gruppo completo saldatore al gambo per l'installazione dei circuiti dei binari e i collegamenti con ponticelli all'asse neutro

Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

SPECIFICHE

Materiale: Grafite; Acciaio; Termoplastici

Stile terminale collegamento: W

Table 1/1

Codice a catalogo	Tipo di rotaia	Dimensioni del conduttore	Diametro esterno del conduttore, nominale	Modello saldatore	Orientamento
PBWH301RH	UIC60	50 mm ² Coassiale	8.89mm	T20	Destra
PBWT202JRH	Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb	2/0 Cordatura	12.19mm	T20	Destra
PBWT202JLH	Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb	2/0 Cordatura	12.19mm	T20	Sinistra
PBWT20X5RH	Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb	95 mm ² Cordatura	15.52mm	T20	Destra
PBWT20X5LH	Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb	95 mm ² Cordatura	15.52mm	T20	Sinistra

Codice a catalogo	Tipo di rotaia	Dimensioni del conduttore	Diametro esterno del conduttore, nominale	Modello saldatore	Orientamento
PBWT202WLH	Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb	250 kcmil Cordatura	19.05mm	T20	Sinistra
PBWT202WRH	Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb	250 kcmil Cordatura	19.05mm	T20	Destra
PBWT203SRH	Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb	500 kcmil Cordatura	26.42mm	T20	Destra
PBWT203SLH	Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb	500 kcmil Cordatura	26.42mm	T20	Sinistra

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE