


PDU MSPO, 2U, 60A(48A)NA/63A INT, 208V NA, 230V INT, 1P, 4 CB, 12 COMBO DI BLOCCAGGIO

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

EN6383



La famiglia di PDU con presa dosata e uscita commutata serie Advantage offre misurazione dell'energia con opzioni avanzate di monitoraggio ambientale e di alimentazione e commutazione on/off a distanza. Il monitoraggio completo della fase di ingresso, dell'interruttore automatico e dei singoli livelli di uscita offre avvisi avanzati di potenziali sovraccarichi. La misurazione del livello di fatturazione fornisce dati accurati sul consumo energetico per l'ottimizzazione del consumo energetico. Il controller di gestione di rete hot-swap è dotato di comunicazione Gigabit ed ethernet ridondante con supporto avanzato per sensori ambientali esterni e soluzioni di accesso di sicurezza in rack.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Famiglia di prodotti: Enlogic

Tipo di prodotto: Multipresa

Tipo di presa: (6) Bloccaggio C13/C15; (6) Bloccaggio C13/C15/C19/C21

Interruttore automatico: 20 A.

Colore: Nero

Quantità dell'interruttore automatico: 4

Prese commutate: Sì

Lunghezza: 87mm

Potenza nominale: 11,5 kVA Nord America; 14,5 kVA International

Valore nominale interruzione: 5kAIC

Numero di poli: 1

Tensione di ingresso: 208V

Fase: 1 PH

Tensione di uscita: 208 – 230VAC

Tipo di spina: IEC 60309 360P6 (IP44)

Tensione nominale: 230V

Cavo di ingresso rimovibile: N.

Amperaggio (amperaggio ridotto): 60 A (48 A) Nord America; 63 A Internazionale

Unità rack: 2U

Tipo: PDU intelligente

Finitura: Verniciato a polvere

Tipo di dosaggio: Uscita

Materiale: Acciaio

Altezza: 87mm

Peso: 8kg

Larghezza: 444mm

Profondità: 269mm

Quantità nella confezione: 1

Lunghezza del cavo di ingresso: 3m

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

87 mm L x 444 mm L x 269 mm P, (269 mm P a CB)

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE