


Conduttore solido non isolato



CARATTERISTICHE

Cavo rigido per una vasta gamma di applicazioni

Disponibile con dimensioni bobina ridotte per comodità

Le parti LPA ed LPC sono utilizzate per la calata del sistema di protezione contro i fulmini o per applicazioni di messa a terra

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Dimensioni del conduttore	Sezione trasversale	Diametro (Ø)
ASC0850	711530	Alluminio	Senza rivestimento	8 mm Pieno	50.3mm ²	8 mm
RSCC8100	197860	Acciaio	Zincata a caldo	1/0 Pieno	50.3mm ²	8 mm
RSCC2SS830	197685	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)	Senza rivestimento	1/0 Pieno	50.3mm ²	8 mm
RC-ET-8	198210	Rame	Rivestito in stagno	1/0 Pieno	50.2mm ²	8 mm
RC-EC-8	198160	Rame	Senza rivestimento	1/0 Pieno	50.2mm ²	8 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	Peso unitario	È conforme a
ASC0850	711530	50m	0.14 kg	


Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	Peso unitario	È conforme a
RSCC8100	197860	125m	0.4 kg	
RSCC2SS830	197685	30m	0.4 kg	
RC-ET-8	198210	100m	0.45 kg	
RC-EC-8	198160	100m	0.45 kg	IEC® EN 62561-2

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il peso dell'unità è per piede (0,3048 m).

Le lunghezze CTO sono disponibili a un prezzo aggiuntivo.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE