

## Kit di perforazione di profondità, CJDN



Il kit di accoppiamento aumenta la profondità della struttura della cassa, che può quindi ospitare apparecchiature di grandi dimensioni.

### CARATTERISTICHE

---

Descrizione: Per l'alloggiamento posteriore-posteriore degli armadi.

Materiale: Coperchi: 2 mm in lamiera d'acciaio. Staffe: Lamiera d'acciaio zincato 3 mm.

Finitura: RAL 7035.

Protezione: IP 55.

Quantità nell'imballaggio: 1 kit con accessori di montaggio.

## SPECIFICHE

<b>Spessore:</b>	2mm
<b>Colore:</b>	Grigio chiaro
<b>Materiale:</b>	Lamiera d'acciaio
<b>Finitura:</b>	Verniciato a polvere
<b>Codice colore:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa	Famiglia di prodotti
CJDN2006R5	34mm	1964mm	28mm	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
CJDN1806R5	34mm	1764mm	28mm	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
CJDN2008R5	34mm	1964mm	28mm	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
CJDN1810R5	34mm	1764mm	28mm	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
CJDN2208R5	34mm	2164mm	28mm	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
CJDN2010R5	34mm	1964mm	28mm	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
CJDN1808R5	34mm	1764mm	28mm	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
CJDN2206R5	34mm	2164mm	28mm	Lamiera d'acciaio	Supporto libero

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**