

# Striscia di connettori femmina, BS

## Data Solutions

PDU modulare e compatta con molti elementi funzionali. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U per 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con uscite BS.



### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Montaggio orizzontale o verticale

Le multiprese possono essere ruotate in tutte e quattro le direzioni (con incrementi di 90°) durante l'installazione

In conformità alla norma BS 1363

Altezza di installazione 1 U

230 V, 13 A.

Cavo di alimentazione da 2 m con spina BS (fusibile integrato)

Multiprese con connettori femmina British Standard

### SPECIFICHE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Materiale:</b>        | Alluminio; Poliammide |
| <b>Colore:</b>           | Grigio                |
| <b>Tipo di prodotto:</b> | Multipresa            |

Table 1/2

| Codice a catalogo | Tipo di presa | Quantità di prese | Prese commutate | Tensione CA | Quantità nella confezione | Profondità |
|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------------|------------|
| 60110-245         | BS            | 6                 | Sì              | 230V        | 1                         | 44mm       |
| 60110-243         | BS            | 7                 | N.              | 230V        | 1                         | 44mm       |
| 60110-244         | BS            | 10                | N.              | 230V        | 1                         | 44mm       |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Finitura   | Lunghezza |
|-------------------|------------|-----------|
| 60110-245         | Anodizzato | 438.5mm   |
| 60110-243         | Anodizzato | 438.5mm   |
| 60110-244         | Anodizzato | 947.5mm   |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa per il montaggio verticale.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**