

Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite

Data Solutions



Gli armadi sono dotati di pannelli posteriori ben avvitati al telaio per avere il massimo contatto con la guarnizione.

CARATTERISTICHE

Pannello laterale fissato a vite, robusto e montabile su una sola persona

Pannello posteriore senza kit di messa a terra

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Pannello per armadio/rack

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Grado di protezione	Quantità nella confezione	Colore
21630-199	29U	1400mm	600mm	IP55	1	Grigio nero
21630-384	24U	1200mm	600mm	IP20	1	Grigio nero
21630-551	38U	1800mm	600mm	IP55	1	
21630-124	52U	2450mm	600mm	IP20	1	Grigio nero
21630-385	24U	1200mm	800mm	IP20	1	Grigio nero
21630-200	33U	1600mm	600mm	IP55	1	Grigio nero
21630-549	33U	1600mm	600mm	IP55	1	
21630-386	29U	1400mm	600mm	IP20	1	Grigio nero
21630-125	42U	2000mm	800mm	IP20	1	Grigio nero

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Grado di protezione	Quantità nella confezione	Colore
21630-387	29U	1400mm	800mm	IP20	1	Grigio nero
21630-548	29U	1400mm	800mm	IP55	1	
21630-550	33U	1600mm	800mm	IP55	1	
21630-547	29U	1400mm	600mm	IP55	1	
21630-388	33U	1600mm	600mm	IP20	1	Grigio nero
21630-389	33U	1600mm	800mm	IP20	1	Grigio nero
21630-126	47U	2200mm	800mm	IP20	1	Grigio nero
21630-546	24U	1200mm	800mm	IP55	1	
21630-198	24U	1200mm	600mm	IP55	1	Grigio nero
21630-545	24U	1200mm	600mm	IP55	1	
21630-390	38U	1800mm	600mm	IP20	1	Grigio nero

Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Grado di protezione	Quantità nella confezione	Colore
21630-391	38U	1800mm	800mm	IP20	1	Grigio nero
21630-127	52U	2450mm	800mm	IP20	1	Grigio nero
21630-122	42U	2000mm	600mm	IP20	1	Grigio nero
21630-206	33U	1600mm	800mm	IP55	1	Grigio nero
21630-202	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Grigio nero
21630-207	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Grigio nero
21630-554	42U	2000mm	800mm	IP55	1	
21630-205	29U	1400mm	800mm	IP55	1	Grigio nero
21630-123	47U	2200mm	600mm	IP20	1	Grigio nero
21630-555	47U	2200mm	600mm	IP55	1	
21630-203	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Grigio nero
21630-553	42U	2000mm	600mm	IP55	1	
21630-556	47U	2200mm	800mm	IP55	1	
21630-204	24U	1200mm	800mm	IP55	1	Grigio nero
21630-208	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Grigio nero
21630-209	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Grigio nero
21630-552	38U	1800mm	800mm	IP55	1	
21630-201	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Grigio nero

Table 1/2

Codice a catalogo	Codice colore	Finitura	Tipo	Funziona con
21630-199	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-384	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-551		Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-124	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-385	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-200	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-549		Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-386	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-125	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-387	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-548		Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-550		Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-547		Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-388	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-389	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-126	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-546		Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-198	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-545		Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-390	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP

Table 2/2

Codice a catalogo	Codice colore	Finitura	Tipo	Funziona con
21630-391	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-127	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-122	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-206	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-202	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-207	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-554		Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-205	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-123	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-555		Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-203	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-553		Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP

Codice a catalogo	Codice colore	Finitura	Tipo	Funziona con
21630-556		Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-204	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-208	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-209	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-552		Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP
21630-201	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello posteriore	Varistar CP

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Acquistare il kit di messa a terra separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE