


# Pannello anteriore EuropacPRO per supporto modulo da 19", 3 U, 84 CV, 2,5 mm, al, anodizzato anteriore, conduttivo posteriore

## CODICE A CATALOGO

**24563-096**



Pannello anteriore con foratura conforme a DIN 43880 (per moduli di distribuzione alimentazione).

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Pannello frontale con foratura conforme a DIN 43880 (per moduli di distribuzione alimentazione)

Altezza 3 U, larghezza 84 CV

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Pannello frontale

Famiglia di prodotti: EuropacPRO

Tipo di accessorio: Pannello frontale

Montaggio: Anteriore a vite

Materiale: Alluminio

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Conduttivo

Bordi trattati: N.

Altezza del rack: 3U

Altezza: 128.4mm

Larghezza rack: 84HP

Larghezza: 426.4mm

Profondità: 2.5mm

Quantità nella confezione: 1

Finitura: Anodizzato; Passivato

Net Weight: 0.38kg

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

2 le strisce di copertura in plastica sono incluse nella forma di consegna.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**