


Calotta per supporto modulo da 19"

CODICE A CATALOGO

24564-100



Cofano per coprire il lato posteriore del supporto del modulo da 19".

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per il montaggio sulla parte posteriore dei supporti del modulo da 19"

Ritaglio posteriore per l'ingresso dei cavi (351 x 40 mm) coprire attraverso due strisce di spazzole

Cofano posteriore predisposto per il kit di messa a terra

Striscia a spazzola (autoadesiva): PVC plastico (RAL7032), setole: Nylon nero

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Copertura

Famiglia di prodotti: EuropacPRO

Tipo: Cappa posteriore

Funziona con: Rack secondari

Altezza del rack: 3U

Altezza: 132.5mm

Larghezza rack: 84HP

Larghezza: 431.5mm

Profondità: 88.3mm

Materiale: Alluminio

Quantità nella confezione: 1

Net Weight: 0.83kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE