

Soluzioni di riscaldamento, WID

WID (2-3-4 di 13)

Compatto, affidabile e sicuro. La gamma WID offre una vasta scelta di soluzioni per il riscaldamento di armadi elettrici.

SPECIFICHE

Materiale: Alluminio; Plastica

Finitura: Uniforma

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore	Potenza di riscaldamento	Peso
WID01ZX0P	99mm	38mm	79mm	Nero	10W/m	0.2kg
WID03ZX0P	99mm	38mm	79mm	Nero	30W/m	0.3kg
WID02ZX0P	99mm	38mm	79mm	Nero	20W/m	0.3kg
WID05ZX0P	110mm	60mm	90mm	Nero	50W/m	0.3kg
WID05ZX0X	109mm	70mm	50mm	Nero	45W/m	0.3kg
WID15ZX0P	150mm	60mm	90mm	Nero	150W/m	0.4kg
WID10ZX0P	150mm	60mm	90mm	Nero	100W/m	0.4kg
WID10ZX0X	184mm	70mm	50mm	Nero	100W/m	0.5kg
WID15BL0C	112mm	80mm	47mm	Nero	150W/m	0.6kg
WID10BL0C	112mm	80mm	47mm	Nero	100W/m	0.6kg
WID15ZX0X	264mm	70mm	50mm	Nero	150W/m	0.7kg
WID40BL0C	151mm	119mm	47mm	Nero	400W/m	0.9kg
WID35BL0T	165mm	100mm	128mm	Grigio	350W/m	0.9kg
WID30BL0C	151mm	119mm	47mm	Nero	300W/m	0.9kg
WID20BL0C	151mm	119mm	47mm	Nero	200W/m	0.9kg
WID55BL0T	165mm	100mm	128mm	Grigio	550W/m	1.1kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE