


# Pannello frontale da 19" per occhielli per cavi

il pannello frontale da 19" è adatto per alloggiare occhielli per cavi.



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

pannello frontale da 19" per alloggiare gli occhielli dei cavi (per montare gli occhielli, inserirli e ruotarli di 45°)

## SPECIFICHE

<b>Profondità:</b>	1.5mm
<b>Larghezza rack:</b>	95HP
<b>Tipo di accessorio:</b>	Pannello frontale
<b>Tipo di prodotto:</b>	Pannello frontale
<b>Materiale:</b>	Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Montaggio	Quantità nella confezione	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Codice colore
20118-761	1U	Anteriore a vite	1	Verniciata	Verniciata	RAL 7035
20118-762	1U	Anteriore a vite	1	Verniciata	Verniciata	RAL 7021

Table 2/2

Codice a catalogo	Schermatura EMC	Finitura	Altezza	Tipo	Larghezza
-------------------	-----------------	----------	---------	------	-----------

20118-761	N.	Verniciato a polvere	43.6mm	Pannello frontale da 19"	483mm
20118-762	N.	Verniciato a polvere	43.6mm	Pannello frontale da 19"	483mm

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**